




アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
使用周囲温度(可動部)	[°C]	-5～60
保護構造		IP 67, IP 68


試験 / 認証

UL規格認証	Enclosure type	Type 1
--------	----------------	--------



スプリッタボックス

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

機械的仕様		
重量	[g]	1470.5
外形寸法	[mm]	22 x 54 x 100
材質		PA
外装材質		PA
スプリッタボックスポート点数		6
接続		M12
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	曲げサイクル	> 2 Mio.
アクセサリ		
付属品	カバーキャップ: 2	
	ラベル: 6	
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x M23, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm		
		

EBC040




スプリッタボックス

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.8 mm, 12 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - スロット

コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm

