




廃止品 - 参考資料



アプリケーション

特長

金メッキ接点

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	6

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60
保護構造		IP 67, IP 68, (水深1mで7日間の水没耐性)

機械的仕様

重量	[g]	109.5
----	-----	-------

EBC053



スプリッタボックス

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

外形寸法	[mm]	27 x 30 x 90.4
材質		PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数		4
接続		M8


ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		DINレール取付アダプタ, E73006
		カバーキャップ, M8, E73005

備考	
梱包数	1 個


電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M16, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ





接続

