


DTE102



RFID LF/HF診断ユニット

DTELF/HFABRWIEUS00



アプリケーション

アプリケーション

リーダー / ライター 最大4個迄 ANT41x/ANT51x型用

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 18~30

消費電流

[mA]

< 3000

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル出力: 4

出力

デジタル出力

4

出力開閉電流

[mA]

500, (IO 1.2, IO 3.4: 1000 mA)

インターフェース

通信インターフェース

Ethernet

工場出荷時設定

IPアドレス: 192.168.0.79

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイのIPアドレス: 192.168.0.100

Ethernet - EtherNet/IP

プロトコル

EtherNet/IP

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-20~60

保存温度

[°C]

-20~85

保護構造

IP 67



RFID LF/HF診断ユニット

DTELF/HFABRWEIUS00

試験 / 認証		
衝撃耐性	IEC 60068-2-27	15 (x 9.81 m/s ²) 11 ms
振動耐性	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17~18 Hz) / 2 (x 9.81 m/s ²) (10~150 Hz)
MTTF [年]		108.28

機械的仕様		
重量 [g]		388
外形寸法 [mm]		115 x 46.2 x 85
材質		上部パーツ: PA Grivory GV5H オレンジ色, 上部パーツ: TPE, ベース: GD-AlSi12

ディスプレイ / パーツ		
表示	電源	1 x LED, 緑
		1 x LED, 黄色
	EtherNet/IP	2 x LED, 赤 / 緑
	Ethernet	1 x LED, 緑
		1 x LED, 黄色
	入力 / 出力	1 x LED, 緑
		1 x LED, 黄色

アクセサリ	
付属品	カバーキャップ: M12, E73004

備考	
梱包数	1 個

電気接続 - Ethernet


コネクタ式: 2 x M12, コーディング: D



Port 1/2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

電気接続 - プロセス接続

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A





RFID LF/HF診断ユニット


DTELF/HFABRWEIUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo), IN (C/Qi)
5	n.c.

電気接続・電源

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



AUX

1	DC 24 V
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.