EBC063

スプリッタボックス

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30，(cULusの「supply class 2」)
保護クラス		III
最大開閉電流容量（各ポート毎）	[A]	2
最大負荷電流（合計）	[A]	6
出力		
電気仕様		NPN
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
使用周囲温度（可動部）	[°C]	-5～60
保護構造		IP 67, IP 68，(水深1mで7日間の水没耐性)
機械的仕様		
重量	[g]	109

EBC063

スプリッタボックス

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

外形寸法 [mm]	27 x 30 x 90.4	
材質	PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ	
外装材質	PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ	
スプリッタボックスポート点数	4	
接続	M8	

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ

アクセサリ（別売り）	DINレール取付アダプタ, E73006
	カバーキャップ: M8, E73005

備考

梱包数	1 個

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M16, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



EBC063

スプリッタボックス

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

接続