




アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	6
出力		
電氣仕様		PNP




スプリッタボックス

ZDOAF03BMSS0010H12

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5～60
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	969.5
材質		PBT GF20, 真鍮, ニッケルメッキ
外装材質		PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数		10
接続		M8
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	10 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: 2 x M8, E73005	
	ラベル: 11	
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 7.6 mm, 10 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm ² (21 x Ø 0.2 mm)		
電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ		



接続



- 芯線色：
- | | |
|------|----|
| BK = | 黒 |
| BN = | 茶 |
| BU = | 青 |
| GN = | 緑 |
| GY = | 灰 |
| PK = | 桃 |
| RD = | 赤 |
| VT = | 紫 |
| WH = | 白 |
| YE = | 黄色 |