


DTI435



HF帯RFID リーダライタ

DTRHF INRWIOUS03



アプリケーション

アプリケーション	搬送装置上の物体の検出
無線認証	USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 中国, シンガポール, 日本, 台湾, インド
無線認証について	無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リスト は「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 19.2~28.8
消費電流	[mA]	< 50
保護クラス		III
動作周波数	[MHz]	13.56
RFID規格		ISO 15693

監視範囲

IDタグまでの距離	[mm]	ディスクタグ30 mmの場合; I-CODE SLI	:	≤ 45
-----------	------	----------------------------	---	------

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
プロファイル	Smart Sensor: Device Identification	
SIOモード	－	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	967

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~60
保存温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67, IP 69K



HF帯RFID リーダライタ

DTRHF INRWIOUS03

試験 / 認証		
衝撃耐性	EN 60068-2-27	40 (x 9.81 m/s ²) 6 ms / 繰返し有り
	EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) 11 ms / 繰返し無し
振動耐性	EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) 10~2000 Hz
電氣的安全性	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

機械的仕様		
重量	[g]	175.8
外装		シリンダー
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		外装: ステンレス 1.4301 (SUS304), 保護カバー: PPS

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	タグ通信用	1 x LED, 黄色

アクセサリ	
付属品	ナット 2 x M30 x 1,5

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A	



接続

