


EBT004

スプリッタボックス

ZD08H050VAS0015E19



アプリケーション	
特長	シリコンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10～30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス	II
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A]	4
最大負荷電流 (合計) [A]	12
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～70
使用周囲温度 (可動部) [°C]	-5～60

EBT004



スプリッタボックス

ZDO8H050VAS0015E19

保護構造	IP 67, IP 68
------	--------------

試験 / 認証

UL規格認証	Enclosure type	Type 1
--------	----------------	--------

機械的仕様

重量	[g]	2875
外形寸法	[mm]	22 x 54 x 127
材質		外装: PA
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12

アクセサリ

付属品	カバーキャップ: 2 ラベル: 8
-----	----------------------

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 15 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 9.7 mm, 16 x 0.34 mm ² + 3 x 1.0 mm ²
--

電気接続 - スロット

コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm





接続

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色