


DV1004



LEDストリップライト RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



アプリケーション

アプリケーション

ステータス表示/警告シグナル

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 21.6～26.4
定格電圧 (DC)	[V]	24, (SELV/PELV規格)
消費電流	[mA]	1600
色温度	[K]	4000
全光束	[lm]	赤: 101.2; 緑: 188.8; 青: 37; 白: 285.2
全光束値について	[lm]	全光束値は1m換算の値です。
定格寿命	[h]	30000

入力

入力回路、デジタル入力回路	24 V PNP
---------------	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20～45
最大相対湿度	[%]	90
基準海面からの高度	[m]	4000
保護構造		IP 68
汚染度		2

試験 / 認証

認定	IEC 62471, IEC 62031
----	----------------------

機械的仕様

重量	[g]	123.8
外形寸法	[mm]	1015 x 14.2 x 4.5

ディスプレイ / パーツ

表示	ステータス表示/警告シグナル	LED, マルチカラー RGB
	機器照明	LED, 白

備考

梱包数	1 個
-----	-----

DV1004




LEDストリップライト RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

電気接続

ケーブル: 0.3 m

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	+ 赤
2	+ 緑
3	GND
4	+ 白
5	+ 青

特性図等

