

DX2011


多機能表示器
DISPLAY/AX360



廃止品 - 参考資料

代替品: DX2041

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

アプリケーション

アナログ標準信号表示, 圧力センサ・温度センサ・流量センサ等

電氣的仕様

周波数 (AC)	[Hz]	50~60
入力電源電圧範囲	[V]	33~58
使用電源電圧範囲	[V]	AC 230 / 115 / DC 24
消費電流	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (±15 %, 150 mA, 短絡保護)

入力 / 出力

入力数 / 出力数

アナログ入力: 2

入力

アナログ入力

2

出力

電流出力	[mA]	4~20
電圧出力	[V]	0~10

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~45
保存温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 65, (前面)

DX2011



多機能表示器
DISPLAY/AX360

保護構造 端子		IP 20	
試験 / 認証			
EMC	EN 50081-1		
	EN 61000-6-2		
機械的仕様			
重量	[g]	552	
材質	Noryl UL94-V-0		
ディスプレイ / パーツ			
表示	7セグメントLED表示, オレンジ色 6桁 15 mm		
電気接続			
ネジ端子, DC: 10 x ~1.5 mm ²			
ネジ端子, AC: 4 x ~2.5 mm ²			
接続			

