


DX2032



多機能表示器

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



製品特性		
外形寸法	[mm]	48 x 112 x 116
アプリケーション		
アプリケーション		パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型)
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30
消費電流	[mA]	100
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, デジタル出力: 4, アナログ出力: 1
入力		
デジタル入力		2
出力		
デジタル出力		4
アナログ出力		1
電流出力	[mA]	0~20
最大負荷	[Ω]	270
電圧出力	[V]	-10~10
アナログ出力精度、精度	[%]	0,1
過負荷保護回路		有
アナログ出力分解能		16 bit
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~60
保存温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 65
保護構造 端子		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dx2032




多機能表示器
DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

機械的仕様		
重量	[g]	302.5
取り付け方法		パネルカット寸法: 91 x 43 mm
外形寸法	[mm]	48 x 112 x 116
材質		Noryl UL94-V-0

ディスプレイ / パーツ		
表示	カラーディスプレイ	LCDディスプレイ, タッチスクリーン

電気接続		
ネジ端子:		
接続		



NC: 未使用