


E3M159



延長ケーブル

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



アプリケーション

特長	シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
仕様	PALビデオ出力方式車両向け3DスマートセンサO3M接続ケーブルの延長

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 25 / DC < 60
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~80
保護構造		IP 67, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	274.3
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.4
材質		外装: PUR, シーリング(パッキン): FKM, 接続ピン: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	組込み固定時の曲げ半径	≥ 60 mm

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E3M159



延長ケーブル


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

電気接続

ケーブル: 5 m, TPU, 黒, Ø 6 mm, シールド, インピーダンス 75 Ω


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)




電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)



接続



- 1: シールド
- 2: 未使用
- 3: 同軸 スクリーン
- 4: 同軸 ケーブルコア
- 5: 未使用