


E10750



ダンピング用マグネット

MAGNET M2.0/ALNICO



使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -100~500

機械的仕様

重量 [g] 6.9

外形寸法 [mm] Ø 6 / L = 25

材質 AlNiCo

磁束密度 [mT] 110

備考

梱包数 1 個