


E10827



コネクタ(ソケット)
ADOGH042MSS0005A04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC645
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
重量	[g]	163
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47
材質	PUR 透明	
外装材質	PUR, 透明	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数	1 個	

E10827



コネクタ(ソケット)

ADOGH042MSS0005A04

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 透明, 締付トルク: 0.5 Nm



接続



BN = 茶
BK = 黒
BU = 青
WH = 白