

E10883




中間ケーブル

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E10884
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

E10883



中間ケーブル

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 放射線加工, 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

