


E1002A



ソケット 芯線接続可能

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



アプリケーション

アプリケーション

本質安全回路用 (保持定格)

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-20~80

保護構造

IP 65

試験 / 認証

認定

BVS 05 ATEX E106

IECEX / ATEX指令防爆マーキング

Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

機械的仕様

重量

[g]

35.7

外形寸法

[mm]

25 x 25 x 56

材質

PA

外装材質

PA

ロックリング材質

PA

備考

備考

取扱説明書の「電流回路の合計電力」リストによる Ta (ATEX指令のセーフティ関連部分)

ソケットには複数の本質安全回路を取り付けることができます。

1つ以上の本質安全回路の電圧合計値が以下の値を超えないようにしてください。:

Utotal max = 60 V (ピーク時)

梱包数

1 個

認証

日本での防爆認定は未取得です。

E1002A



ソケット 芯線接続可能

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

電気接続

端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6 \sim 8 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M18}$, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: PA



接続

