


E10087



ソケット 芯線接続可能

SDOAT050--SFKPG

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 20~250

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~80

保護構造 IP 65

機械的仕様

重量 [g] 65.2

材質 PA

外装材質 PA

備考

梱包数 1 個

E10087



ソケット 芯線接続可能

SDOAT050--SFKPG

電気接続

端子: $\sim 1.5 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 5 \sim 11 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \varnothing 28 \text{ mm}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA



接続

