

E11452



中間ケーブル

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料



| アプリケーション    |      |                     |
|-------------|------|---------------------|
| 特長          |      | シリコンフリー, 金メッキ接点     |
| シリコンフリー     |      | 有                   |
| 電氣的仕様       |      |                     |
| 使用電源電圧範囲    | [V]  | AC < 250 / DC < 300 |
| 最大負荷電流 (合計) | [A]  | 3                   |
| 使用環境条件      |      |                     |
| 使用周囲温度      | [°C] | -25~85              |
| 保護構造        |      | IP 68               |
| 機械的仕様       |      |                     |
| 材質          |      | PUR                 |
| 外装材質        |      | PUR                 |
| ロックリング材質    |      | 真鍮, ニッケルメッキ         |
| 備考          |      |                     |
| 梱包数         |      | 1 個                 |



## 中間ケーブル

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



## 電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, 黒, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 接続



## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

