


EVM069



コネクタ(ソケット)

ADOGH046VAS0005H04



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
アプリケーション	高堅牢仕様アプリケーション向け	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...75
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25～90
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...75
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証		
振動耐性	EN 60068-2-6 Fc	20 (x 9.81 m/s ²) (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	100 (x 9.81 m/s ²) 正弦半波, 3軸方向(x, y, z)に 6回 / -40 °C / 85 °C

EVM069



コネクタ(ソケット)

ADOGH046VAS0005H04

連続衝撃耐性	EN 60068-2-29 Eb	40 (x 9.81 m/s ²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃 / -20 °C / 50 °C
温度急変試験	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50サイクル
塩水噴霧試験	EN 60068-2-52 Kb	厳しさレベル 5 (4試験サイクル)

機械的仕様

重量	[g]	180.3
外形寸法	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外装: TPU 黒色半透明, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
	動作	2 x LED, 緑

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm




EVM069



コネクタ(ソケット)

ADOGH046VAS0005H04

接続



BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白