

E11457




中間ケーブル

VDOAH040MSS00,6H04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC016
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個



中間ケーブル

VDOAH040MSS00,6H04STGH040MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

