

E11470




中間ケーブル

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

廢止品 - 參考資料

代替品: EVC029

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11470



中間ケーブル

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, $\varnothing 5 \text{ mm}$, $4 \times 0.25 \text{ mm}^2$ ($32 \times \varnothing 0.1 \text{ mm}$)


電気接続 - プラグ

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: $0.7 \sim 0.9 \text{ Nm}$



電気接続

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: $0.7 \sim 0.9 \text{ Nm}$

