

E11493



コネクタ(ソケット)

ADOAF032MSS0005H03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC148
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
保護クラス	III
最大負荷電流 (合計) [A]	3
出力	
電氣仕様	PNP
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~85
保護構造	IP 68
機械的仕様	
外形寸法 [mm]	17 x 10 x 26
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

E11493



コネクタ(ソケット)

ADOAF032MSS0005H03

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考	
梱包数	1 個


電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.1 mm, 3 x 0.25 mm ² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



接続



BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青