


E11592



中間ケーブル

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



アプリケーション

特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	CANバス

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
保存温度	[°C]	-40~80
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	100.7
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 5 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E11592




中間ケーブル

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm




電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 7.2 mm, シールド, 捻り形, 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) / 捻り形 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) / 捻り形

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 7.2 mm, シールド, 1: 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)

接続



	芯線色:
BK =	黒
BU =	青
RD =	赤
WH =	白
screen =	シールド

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

