




廃止品 - 参考資料



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	6
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-5～70

E11773



スプリッタボックス

ProcessLine SB V4A 5m

保護構造	IP 69K, (防水性能を確実にするため必ず未使用のソケットに付属のカバーキャップをお使いください。 , 締付トルク: 1.3 Nm +/- 0.1 Nm)	
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	Ø 137.3 / L = 72
材質	ねじ切り形ブッシュ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), LED-Fenster: PC, O-リング: EPDM, カバーキャップ: PP (ポリプロピレン)	
外装材質	ステンレス	
スプリッタボックスポート点数	8	
接続	M12	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	16 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	カバーキャップ: M12	
備考		
備考	外部電圧供給 (PELV)	
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 黒, Ø 11 mm, 3 x 0.75 mm ² + 16 x 0.34 mm ²		
電気接続 - スロット		
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス		


E11773



スプリッタボックス

ProcessLine SB V4A 5m

接続



BK =
BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
VT =
WH =
YE =

芯線色：
黒
茶
青
緑
灰
桃
赤
紫
白
黄色

E11773

スプリッタボックス

ProcessLine SB V4A 5m

