


E11806



コネクタ(ソケット)

ADOAH080MSS0010C08

8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。
センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認ください。(データシート参照)



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	682.5
外形寸法	[mm]	28 x 15 x 38
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11806



コネクタ(ソケット)


ADOAH080MSS0010C08

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, 黒, Ø 6.2 mm, シールド, 8 x 0.25 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



接続



DIN EN 60947-5-2規格による色

芯線色:

BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GY =	灰
PK =	桃
OG =	オレンジ色
VT =	紫
WH =	白
screen =	シールド