


Y型接続ケーブル

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...75
使用周囲温度（可動部）	[°C]	-25～90
使用周囲温度について（可動部）		cULus: ...75
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	636
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM
スプリットボックスポート点数		2



Y型接続ケーブル

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS

耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考


備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。	
梱包数	1 個	

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm




Y型接続ケーブル

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS


電気接続

接続




電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒色半透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm





特性図等



ディレーティング $I_{max} \times 0.8$ DIN EN 60512-5-2

- X 使用周囲温度 [°C]
- Y 電流 [A]