


E11960



ハイジェニックシリンダセンサ用取付け金具

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D25



アプリケーション

仕様	適合形状 MKT / MKI
----	----------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～50
--------	------	------

機械的仕様

重量	[g]	9.3
材質	取付けクランプ: POM, ブラケット: アルミニウム, ねじ: ステンレス	
締付トルク	[Nm]	0.5, (取付けねじ)
ピストン径	[mm]	25

アクセサリ

付属品	六角穴付きボルト: 1 x SW2,5
-----	---------------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

特性図等

取付	
----	--