


E11019



スプリッタボックス
ZDO6H05DMSS0005H15

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC020
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電気の仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		Ⅱ
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～80

E11019



スプリッタボックス
ZDO6H05DMSS0005H15

保護構造		IP 67	
機械的仕様			
材質		TPU	
外装材質		TPU	
スプリッタボックスポート点数		6	
接続		M12	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	12 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 10.4 mm, 12 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)			
電気接続 - スロット			
コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm			


E11019

スプリッタボックス

ZDO6H05DMSS0005H15



接続



BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

芯線色：
茶
青
緑
灰
桃
赤
白
黄色