


# E11027



## 静電容量式近接センサ用取付けアダプタ

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



### アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 0.8

### 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~80

### 機械的仕様

重量 [g] 83.7

外形寸法 [mm] G 1 1/2 / L = 60

ねじ規格 G 1 1/2

材質 アダプタ: POM

センサ接続 クランプアダプター Ø 34 mm

プロセス接続 接圧部 G 1 1/2 おすねじ

### 備考

梱包数 1 個