


E11066



中間ケーブル

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

廃止品 - 参考資料



アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

材質	TPU
----	-----

外装材質	TPU
------	-----

ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
----------	-------------

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm²

電気接続 - プラグ



E11066




中間ケーブル

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

電気接続

接続



芯線色：
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

電気接続 - ソケット



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ