


E11190



組付け用プラグ

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-リング



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	11.6
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11190



組付け用プラグ

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.25 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = 芯線色 :
BN = 黒
BU = 茶
WH = 青
 白