


E11191



中間ケーブル

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

廃止品 - 参考資料



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67

機械的仕様


材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



E11191




中間ケーブル

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

