

E11216




スプリッタボックス

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC050

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

特長

金メッキ接点

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	6

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	81.6
----	-----	------

E11216



スプリッタボックス

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

材質	PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ
外装材質	PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数	4
接続	M8

ディスプレイ / パーツ


表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----


電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



E11216



スプリッタボックス

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

接続

