


E11217



スプリッタボックス
ZDO8F04HMSS0005H10

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
特長		金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	6
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~80
保護構造		IP 67

E11217



スプリッタボックス

ZDO8F04HMSS0005H10

機械的仕様		
重量	[g]	795.8
外形寸法	[mm]	21 x 26 x 145
材質		PBT GF20, 真鍮, ニッケルメッキ
外装材質		PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M8
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	16 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 11.4 mm, 16 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm ² (96 x Ø 0.1 mm)		
電気接続 - スロット		
コネクタ式: 8 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ		


E11217



スプリッタボックス

ZDO8F04HMSS0005H10

接続



BK =
BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
VT =
WH =
YE =

芯線色：
黒
茶
青
緑
灰
桃
赤
紫
白
黄色

E11217

スプリッタボックス

ZDO8F04HMSS0005H10

