

E11321



中間ケーブル

VDOGF030MSS0001H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料



| アプリケーション    |                       |
|-------------|-----------------------|
| 特長          | シリコンフリー, 金メッキ接点       |
| シリコンフリー     | 有                     |
| 電氣的仕様       |                       |
| 使用電源電圧範囲    | [V] AC < 60 / DC < 75 |
| 保護クラス       | III                   |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] 3                 |
| 使用環境条件      |                       |
| 使用周囲温度      | [°C] -25~85           |
| 保護構造        | IP 68                 |
| 機械的仕様       |                       |
| 材質          | PUR                   |
| 外装材質        | PUR                   |
| ロッキング材質     | 真鍮, ニッケルメッキ           |
| 備考          |                       |
| 梱包数         | 1 個                   |



## 中間ケーブル

VDOG F030MSS0001H03STGF030MSS

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コントクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



## 電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, 黒, Ø 4.1 mm, 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

## 接続



## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コントクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm

