


E11333



中間ケーブル

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

廢止品 - 參考資料



アプリケーション

特長	シリコンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー	有

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68

機械的仕様

材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮、ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

中間ケーブル

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 4.1 mm, 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm

