


EVC810



ソケット 芯線接続可能
SDOGH040MSSFKPG



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	41.1
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM

備考

梱包数	1 個
-----	-----

EVC810



ソケット 芯線接続可能

SDOGH040MSSFKPG

電気接続


ネジ端子: 0.25~1 mm², ケーブル外被: Ø 3.5~6 mm, AWG 23~17

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。



接続



BN = 茶
WH = 白
BU = 青
BK = 黒
芯線色 :
DIN EN 60947-5-2規格による色