


「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。



## アプリケーション

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 特長      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
| シリコンフリー | 有                                |

## 電氣的仕様

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | AC/DC < 60 |
| 保護クラス       |     | II         |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 3          |

## 使用環境条件

|                   |      |                             |
|-------------------|------|-----------------------------|
| 使用周囲温度            | [°C] | -25～90                      |
| 使用周囲温度（可動部）       | [°C] | -25～90                      |
| 保存温度              | [°C] | -25～55                      |
| 保存湿度              | [%]  | 10～100                      |
| 製品保管条件に関する気象条件クラス |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 保護構造              |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |

## 機械的仕様

|                |     |             |
|----------------|-----|-------------|
| 重量             | [g] | 74.6        |
| 外装材質           |     | TPU         |
| ロックリング材質       |     | 真鍮, ニッケルメッキ |
| シーリング材         |     | Viton       |
| スプリットボックスポート点数 |     | 2           |
| 耐摺動屈曲性         |     | 有           |




トリガ用Y型分岐ケーブル  
YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

|        |        |                                     |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                      |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s² |
|        | 曲げサイクル | > 5 Mio.                            |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                           |


|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 備考  |                            |
| 備考  | 「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。 |
| 梱包数 | 1 個                        |

電気接続 - プラグ C

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続  
接続






## トリガ用Y型分岐ケーブル

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

## 電気接続 - ソケット A

ケーブル: 0.4 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒,  $\varnothing$  4.6 mm, 5 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0.1 mm )

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): Viton, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



## 電気接続 - ソケット B

ケーブル: 0.4 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒,  $\varnothing$  4.3 mm, 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0.1 mm )

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): Viton, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

