


EVC906



中間ケーブル

VSTGN040MSS0002K04STGN040MSS



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性	
仕様	Ethernetケーブル, Dコード	
アプリケーション	Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC 30 / DC 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25～90
保護構造		IP 65, IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	160.7
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 3 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m



中間ケーブル

VSTGN040MSS0002K04STGN040MSS

備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 緑, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

接続



電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

