


E12435



中間ケーブル

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
アプリケーション	溶接アプリケーション
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~85
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	816.2
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
外装材質		PUR
ロッキング材質		亜鉛ダイキャスト
シーリング材		FKM

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

E12435



中間ケーブル

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

備考

備考	2×ラベルホルダー(30mm)付き
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続

ケーブル: 30 m, PUR, 黒, Ø 4.9 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 透明, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

