


E12460



中間ケーブル


ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



アプリケーション	
特長	金メッキ接点, シールドケーブル
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 30 / DC < 36
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20~90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
重量	[g] 111.4
外装材質	真鍮, ニッケルメッキ / TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



E12460




中間ケーブル

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR, 黒, Ø 6 mm, シールド, 8 x 0.25 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

