


E12559



中間ケーブル

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 8~32
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-20~80
保護構造		IP 67, (適合コネクタ差込み時)

機械的仕様

重量	[g]	123.4
材質		PA, ソケット: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数	1 個
-----	-----

中間ケーブル

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

電気接続 - ソケット


コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ, ストレート



電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.4 mm, 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

