


E12560



中間ケーブル

VDOGS030PLS0005H03DOGH030MSS



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 8～32
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-20～80
保護構造	IP 67, (適合コネクタ差込み時)	
機械的仕様		
重量	[g]	245
材質	PA, ソケット: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数	1 個	

E12560



中間ケーブル

VDOGS030PLS0005H03DOGH030MSS

電気接続 - ソケット


コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ, ストレート



電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.4 mm, 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

