


E12582



芯線接続可能AMPコネクタ(ソケット)

SDOGV060--AFKCR



電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 12~24
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40~100
使用周囲温度(可動部)	[°C] -40~100
保護構造	IP 67, (適合コネクタ差込み時)
機械的仕様	
重量	[g] 14
外形寸法	[mm] 29.8 x 26.4 x 31.5
材質	ソケット外装: PBT, コンタクト: 錫メッキ
アクセサリ	
付属品	カバーキャップ: 6 コア封止: 2 x 0,5 mm ² コア封止: 4 x 2,5 mm ² 圧着コンタクトピン: 6
電気接続	
端子	2 x 0.5 mm ²

E12582




芯線接続可能AMPコネクタ(ソケット)

SDOGV060--AFKCR

4 x 2.5 mm²

電気接続 - ソケット

接続



コネクタ式: 1 x AMPコネクタ, ストレート, コンタクト: 錫メッキ