


E12670



中間ケーブル

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS



アプリケーション

特長	金メッキ接点
仕様	電源ケーブル, Lコード

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 64
最大負荷電流 (合計)	[A]	16

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	2182.7
材質		PP (ポリプロピレン)
外装材質		TPE
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

E12670



中間ケーブル

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

電気接続

ケーブル: 10.0 m, PUR, 黒, Ø 11.3 mm, 5 x 2.5 mm²


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: L, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



電気接続 - 2

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: L, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

