


E12736



AMPコネクタケーブル

ecomatPanel/Cable/5m



アプリケーション

特長

シールドケーブル

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 8～32
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～80
保護構造		IP 20, (抵抗なし)

機械的仕様

重量	[g]	456.4
外形寸法	[mm]	89.5 x 33.4 x 47.3
材質		外装: PBT GF20
外装材質		PBT


備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, 灰, Ø 8.3 mm, シールド, 2 x 0.5 mm² (ツイストペア) + 2 x 0.5 mm² (ツイストペア)

コネクタ式: AMP MQS, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, コンタクト: 錫メッキ




E12736



AMPコネクタケーブル

ecomatPanel/Cable/5m

接続



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb