

EVC941



コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSD0002C05



アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性	
アプリケーション	CANバス	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造	IP 67, IP 68, IP 69K	
機械的仕様		
重量	[g]	213.15
外装材質	TPU	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
シーリング材	FKM	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数	1 個	

EVC941



コネクタ(ソケット)


ADOAH050MSD0002C05

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 8.4 mm, シールド, RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



BK =	芯線色:
BU =	黒
RD =	青
WH =	赤
screen =	白
	シールド