


E12167



コネクタ(ソケット)

ADOGH080MSS0010B08

8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。
センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認ください。(データシート参照)



アプリケーション		
特長	耐摺動屈曲性	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	537.5
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		外装: TPU 黒
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 15 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3 m/s
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 30 °/m
備考		
梱包数		1 個

E12167



コネクタ(ソケット)


ADOGH080MSS0010B08

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, 黒, 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 1~1.5 Nm



接続

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

DIN 47100規格による色 芯線色 :

BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色