

アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性	
アプリケーション	CANバス	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25〜85
保存温度	[°C]	-40〜80
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	761
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 5 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
備考		
梱包数		1 個

E12285



コネクタ(プラグ)


ASTGH050MSA0010H02

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 6.8 mm, シールド, $2 \times 0.25 \text{ mm}^2$ (19 x Ø 0.13 mm) + $2 \times 0.34 \text{ mm}^2$ (19 x Ø 0.16 mm) + $1 \times 0.34 \text{ mm}^2$ (19 x Ø 0.16 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続



BK = 黒
BU = 青
RD = 赤
WH = 白
screen = シールド