


E12317



中間ケーブル

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



アプリケーション

特長 ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~70
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-20~50
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	652.5
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 7.5xケーブル径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	水平移動距離5mでの最大移動速度5.5m/s、最大加速10m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	引張強度	50 N/mm ² スタティック
		20 N/mm ² ダイナミック

E12317



中間ケーブル

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: B, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, シールド, 2 x 0.25 mm²

接続



GN = 芯線色 : 緑
RD = 赤

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: B, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

