


EVC956



中間ケーブル

VDOAH050MSD0010C05STAH050MSS



アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
アプリケーション		CANバス
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	990.25
材質		外装: PUR 黒, シーリング(パッキン): FKM
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM
耐摺動屈曲性		有



中間ケーブル

VDOAH050MSD0010C05STAH050MSS

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m


備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 8.4 mm, シールド, RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

